

Udsugningsarme

FLEXI arm - ø100 mm og ø125 mm

Geovent FLEXI armens opgraderede design er udviklet specielt med henblik på, at fjerne forurenet luft i f.eks. laboratorier, hospitalsmiljøer, på skoler og klinikker m.v. Ved fjernelse af den forurenede luft direkte ved kilden, minimeres medarbejdernes eksponering for f.eks. lokalirriterende og toksiske dampe med et bedre arbejdsmiljø til følge. FLEXI armen er med indvendig knækbar arm.

Tre friktionspåvirkede led, samt et 360° letløbs drejeophæng bevirker, at armen kan positioneres uden problemer i enhver ønsket position indenfor arbejdsområdet, hvilket giver en let og ubesværet brug af FLEXI armen i hverdagen.


FLEXI armen leveres som standard i ø100 mm eller ø125 mm i hhv. 1,0 m og 1,5 m længde med mulighed for tre forskellige montagekonsoler.

Alle FLEXI arme leveres som standard i hvid RAL9016 glans 60.




FLEXI arm med standard ALU tragt monteret på væg

Tryktab - FLEXI arm




Kundetilpasset sort FLEXI arm med standard ALU tragt


Målskitser



Vægkonsol




Bordkonsol



Længde A= minimum 0,25 m – max 1,8 m


Længde H= minimum 0,5 m – max 2,0 m



* FLEXI arm 1,5 m




Flexi arm $\varnothing 100$ mm og $\varnothing 125$ mm



Loftkonsol



Vægkonsol



Udlægger



NB: uden konsol og tragt.



FLEXI arm FSK frontmonteret som kan fx. monteres på et skab.

Step 1.

Montage for væg.- loft.- eller bordkonsol. FLEXI armen passer til alle konsoler.

Varenr. Betegnelse

Monteringsbeslag / base - $\varnothing 100$ mm

01-420	Vægkonsol FLEXI-100
01-421	Bordkonsol FLEXI-100
01-422	Loftkonsol FLEXI-100 - H=1000 mm. A=125 mm
01-423	Loftkonsol FLEXI-100 - Kundespecifik op til 1000 mm.
01-424	Loftkonsol FLEXI-100 - Kundespecifik 1000-2400 mm

Monteringsbeslag / base - $\varnothing 125$ mm

01-440	Vægkonsol FLEXI-125
01-441	Bordkonsol FLEXI-125
01-442	Loftkonsol FLEXI-125 - H=1000 mm. A=138 mm
01-443	Loftkonsol FLEXI-125 - Kundespecifik op til 1000 mm.
01-444	Loftkonsol FLEXI-125 - Kundespecifik 1000-2400 mm

Tilbehør

01-585	Udlægger 0,5 m for FLEXI arm
01-586	Udlægger 1,5 m for FLEXI arm

Step 2.

Valg af arm - $\varnothing 100$ mm eller $\varnothing 125$ mm.

FLEXI arm, med indvendig knækbar arm og slange

FLEXI arm

Varenr. Betegnelse

FLEXI arm - $\varnothing 100$ mm

01-430	FLEXI arm $\varnothing 100$ mm L=700 mm.
01-431	FLEXI arm $\varnothing 100$ mm L=1000 mm.
01-432	FLEXI arm $\varnothing 100$ mm L=1500 mm.

NB: uden konsol og tragt.

FLEXI arm - $\varnothing 125$ mm

01-450	FLEXI arm $\varnothing 125$ mm L=700 mm.
01-451	FLEXI arm $\varnothing 125$ mm L=1000 mm.
01-452	FLEXI arm $\varnothing 125$ mm L=1500 mm.

NB: uden konsol og tragt.

Tragte



Trompettragt



Spjæld



Polycarbonat skærm i ø280, ø385 og ø500 mm.



Firkantet polycarbonat skærm 265 x 168 mm



Polycarbonat skærm

Step 3.

FLEXI armen kan leveres med flere forskellige typer tragte i både aluminium og gennemsigtig polycarbonat.

Varenr.	Betegnelse
01-455	Trompettragt FLEXI ø100 mm
01-456	Trompettragt FLEXI ø125 mm
12-006	Spjæld ø100 mm for indbygning i tragt, tæt
12-012	Spjæld ø125 mm for indbygning i tragt, tæt

Step 3.

Fælles for disse Polycarbonat tragte er, at de skal angives hvilken arm de skal bruges på:

A: ASA (eks. 01-568A)

F: FLEXI (eks. 01-568F)

W: WING/COMPACT (eks. 01-568W)

Varenr.	Betegnelse
Gennemsigtig PolyCarbonat tragt ø500 mm:	
01-568	Ø100 mm i tilslutning
01-569	Ø125 mm i tilslutning

Gennemsigtig PolyCarbonat tragt ø385 mm:	
01-566	Ø100 mm i tilslutning
01-567	Ø125 mm i tilslutning

Gennemsigtig PolyCarbonat tragt ø280 mm:	
01-564	Ø100 mm i tilslutning
01-565	Ø125 mm i tilslutning

Gennemsigtig firkantet PolyCarbonat tragt 265 x 168 mm:	
01-558	Ø100 mm i tilslutning
01-559	Ø125 mm i tilslutning. NB: Med reduktion ø100 mm

Gennemsigtig PolyCarbonat skærm 330 x 245 mm:	
01-556	Ø100 mm i tilslutning
01-557	Ø125 mm i tilslutning

Flexi arm ø100 mm og ø125 mm



FLEXI arm FSK

Den ene er fastgjort til kabinettet som standard (fx 01-578S), den anden arm er quick-release (fx 01-578D) for nem afmontering af armen. Tilføj S efter varenr. for at bestille en fastgjort arm eller tilføj en D for en quick-release.

Varenr.	Betegnelse
01-578S/D	FLEXI arm FSK-ø100 mm 1,0 m., inkl. tragt og væg konsol
01-579S/D	FLEXI arm FSK-ø100 mm 1,5 m., inkl. tragt og væg konsol
01-580S/D	FLEXI arm FSK-ø125 mm 1,0 m., inkl. tragt og væg konsol
01-581S/D	FLEXI arm FSK-ø125 mm 1,5 m., inkl. tragt og væg konsol

